

HTF RSV 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp
Rendelési szám	9017880000
Típus	HTF RSV 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248143740
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8.0709 inch
Nettó tömeg	541 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszámok Weidmüller RSV- és DSTV-HD érintkezőkhöz AWG 26-16	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	1.5 mm ²	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	RSV- és DSTV-HD	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF RSV 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE AN HTF RSV 16	Változat
Rendelési szám	1246750000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034950	
Qty.	1 ST	