



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cutting machine
Rendelési szám	<a href="#">9023100000</a>
Típus	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternatív termék	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	360 mm	Mélység (coll)	14.1732 inch
Magasság	470 mm	Magasság (coll)	18.5039 inch
Szélesség	385 mm	Szélesség (coll)	15.1575 inch
Nettó tömeg	20289 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Automatikus vágás

Korrigált terhelés	0.12 kW	Hossz korrekciója	Az elcsúszáskorrekció mm-ben programozható.
Nagyság előzetes kiválasztása, max.	Beszabályozható alkatrész mennyiség kódja	Hajtás	elektromos
Tárolás	200 vágási feladatig	Billentyűzet	bevivő és funkcióbillentyűzet
Pozicionálási sebesség, max.	1.5 m/s	Kijelző	LCD kijelző
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	1 mm
Interfész	USB 1.1	Szoftver	IBM-kompatibilis PC-vel történő adatcseréhez
Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Tartozékok

### Tartozékok/cserealkatrészek



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

### Általános rendelési adatok

Típus	ATR CTF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428560000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118232899	
Qty.	1 ST	
Típus	ATM CTF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1428570000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118232790	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA V CUTFIX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054740000</a>	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248104512	
Qty.	1 ST	
Típus	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054750000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248104529	
Qty.	1 ST	
Típus	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054760000</a>	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248104536	
Qty.	1 ST	