

**CRIMP-SET PZ 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Krimpkészletek****Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 4, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sinkód: Weidmüller
Rendelési szám	<a href="#">9025800000</a>
Típus	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Műanyag doboz

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10.2756 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2.2441 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13.3071 inch
Nettó tömeg	1728.66 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet a következőkkel: krimpelő szerszám 4 mm <sup>2</sup> keresztmetszetig, csupaszoló szerszám és érvéghüvelyek Weidmüller színkóddal
-----------------	--

## Szortimentek

Krimpelési tartomány, max.	4 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Csomagolás	Műanyag doboz	Csupaszoló szerszám	STRIPAX
Krimpelő szerszám	PZ 4	Sínkód	Weidmüller
AEH száma	3000 pcs.		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	

## Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

## CRIMP-SET PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005000000</a>	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9012500000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krímpelés
GTIN (EAN)	4008190090920	
Qty.	1 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	

## CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 ST	

## Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028460000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 ST	
Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028450000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 ST	