

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Automata csupaszoló
Rendelési szám	9027290000
Típus	POWERSTRIPPER AO 16-20
GTIN (EAN)	4032248285426
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternatív termék	POWERSTRIPPER 16.0

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	295 mm	Mélység (coll)	11.6142 inch
Magasság	230 mm	Magasság (coll)	9.0551 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Nettó tömeg	8500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatikus csupaszolás

Csupaszolási tartomány	4 - 16 mm ² (~AWG 12-6)	Vezetékhozz, min.	22 mm + csupaszolási hossz
Csatlakozási értékek	46 VA	Hajtás	elektromos
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Kihúzott hossz	1-20 mm
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA		


Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 16-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tartozékok/cserealkatrészek**

- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA VRM 6,20	Változat	
Rendelési szám	1120910000	Tartozékok, Vágópenge készlet	
GTIN (EAN)	4032248901920		
Qty.	1 ST		