

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Automata csupaszoló
Rendelési szám	9028510000
Típus	POWERSTRIPPER 6,0
GTIN (EAN)	4008 190860752
Qty.	1 Darab

POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	295 mm	Mélység (coll)	11.6142 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Nettó tömeg	7500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Automatikus csupaszolás

Csupaszolási tartomány	0,05 – 6,0 mm ² (~ AWG 30-10)	
Vezeték hossz, min.	22 mm + csupaszolási hossz	
Csatlakozási értékek	46 VA	
Hajtás	elektromos	
Impulzus idő	kb. 0,5 s	
Kihúzott hossz	3-20 mm	
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA	
Vezető külső átmérője	max.	5 mm

Besorolások


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



POWERSTRIPPER 6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tartozékok/cserealkatrészek**

- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V	Változat	
Rendelési szám	9050180000	Tartozékok, Vágópenge készlet	
GTIN (EAN)	4008190343378		
Qty.	1 ST		