

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Szakadásvizsgáló adatkábelekhöz
Rendelési szám	9205400000
Típus	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Qty.	1 Darab

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2.5591 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5.3149 inch
Nettó tömeg	355 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szakadásvizsgáló
-----------------	------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Tápellátás	9 V laposelem	Csatlakozás típusa	RJ45, USB A, USB B
Kijelző	LED	Védelmi osztály	IP44
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010	Buzzer	Nem
Távvezérlő doboz méretei	65 x 28 x 27 mm	Vizsgálható kábelhossz, max.	1000 m
Távvezérlő doboz tömege	30 g		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

Felhasználási példa



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

Általános rendelési adatok

Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Változat	
Rendelési szám	9004810000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor	
GTIN (EAN)	4008190050665		
Qty.	1 ST		