

BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Pro- fondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verti- cale: 20 mm
N. d'ordine	0362800000
Tipo	BFSC M4X20
GTIN (EAN)	4008190114053
CPZ	100 Pieza



BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0.2756 inch	
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch	
Larghezza Diametro	7 mm 4 mm	Larghezza (pollici) Peso netto	0.2756 inch	
Temperature	4 mm	reso netto	2.11 g	
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C			
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato	
Dati caratteristici del sister	ma			
Versione	per ponticello di collegamento trasversale			
Dati dei materiali			<u> </u>	
Materiale di base	acciaio	Colori	argento	
Dimensioni				
Diametro	4 mm	Quota metrica filetto, esterna	4.00 mm	
Generale				
lateral di manata maia	Manta unia dinatta			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Versione catalogo / Disegni



BFSC M4X20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SS M4 D 128-A 4
N. d'ordine 0136400000
GTIN (EAN) 4008190118143
CPZ 100 ST

Versione Rondella elastic

Rondella elastica, Rame