

STB 35 IH/GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 8 mm, Profondità: 37.5 mm		
N. d'ordine	0388900000		
Tipo	STB 35 IH/GN		
GTIN (EAN)	4008190010409		
CPZ	50 Pieza		



STB 35 IH/GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			_	
Profondità	37.5 mm	Profondità (pollici)	1.4764 inch	
Larghezza	7.2 mm	Larghezza (pollici)	0.2835 inch	
Peso netto	2.18 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071	-1c98fc8fa2ea		
	40000020 0041 1044 0071	100010010200		
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No	
Tipo di montaggio	se avvitato	Escuzione a prova di espiesione	140	
Dati caratteristici del sistema				
Dati caratteristici dei sistema				
Versione	per guide di supporto			
Dati dei materiali				
NA	DA 00			
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	PA 66 V-2	Colori	verde	
Classe d'Inflammabilità UL 94	V-2			
Dimensioni				
Profondità di innesto	8 mm			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Versione catalogo / Disegni