

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent. Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbetét-rendszerrel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Torque screwdriver
Rendelési szám	<a href="#">9918370000</a>
Típus	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Qty.	1 Darab

## DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	438 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Nyomaték-csavarhúzó, 0,5 - 1,7 Nm
-----------------	--------------------------------------

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	1.7 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.5 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... Phillips csillagfej

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz  
Hajtó kimenet a DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH szerint



## Általános rendelési adatok

Típus	WK K PH0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918570000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388943	
Qty.	1 ST	
Típus	WK K PH1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918580000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388950	
Qty.	1 ST	
Típus	WK K PH2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918590000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388967	
Qty.	1 ST	

## ... Pozidriv csillagfej

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz  
Hajtó kimenet a DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ szerint



## Általános rendelési adatok

Típus	WK K PZ0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918600000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388974	
Qty.	1 ST	
Típus	WK K PZ1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918610000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388981	
Qty.	1 ST	

## DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	WK K PZ2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918620000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388998	
Qty.	1 ST	

## ... hornyos csavarokhoz

Cserélhető betétek nyomték-csavarhúzóhoz  
Hajtó kimenet a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint



## Általános rendelési adatok

Típus	WK S 0,4X2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918520000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388882	
Qty.	1 ST	
Típus	WK S 0,5X3,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918530000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388899	
Qty.	1 ST	
Típus	WK S 0,6X3,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918540000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388905	
Qty.	1 ST	
Típus	WK S 0,8X4,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918550000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388912	
Qty.	1 ST	
Típus	WK S 1,0X5,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918560000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388936	
Qty.	1 ST	