

G 25/2.00A/F BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 2 A, G-Si. 5 x 25	
N. d'ordine	<u>0192700000</u>	
Tipo	G 25/2.00A/F BL	
GTIN (EAN)	4008190176402	
CPZ	10 Pieza	



G 25/2.00A/F BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
DOLLC	0			
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch	
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch	
Peso netto	1.4 g	(pome./	0.1000	
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C			
Conformità ambientale	del prodotto			
0	2 1			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione			
NEACH SVIIC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati caratteristici del si	stema			
Versione	Accessori per fusibili			
Dati dei materiali				
Colori	Grigio chiaro			
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	250 V	Corrente nominale	2 A	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035	
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704	
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01	
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01	
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01	
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01	

Versione catalogo / Disegni