

BFSC M3X7 STV1/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 7 mm
N. d'ordine	0199700000
Tipo	BFSC M3X7 STV1/5
GTIN (EAN)	4008190186623
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici
Omologazioni

 ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

Profondità	4.8 mm	Profondità (pollici)	0.189 inch
Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Larghezza	4.8 mm	Larghezza (pollici)	0.189 inch
Peso netto	0.5 g		

Temperature

 Temperatura ambiente -5 °C...40 °C
Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato

Dati caratteristici del sistema

 Versione per ponticello di collegamento trasversale
Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
-------------------	---------	--------	---------

Dimensioni

 Quota metrica filetto, esterna 3.00 mm
Generale

 Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Spine di sezionamento

Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SS M3 D 128-A 3	Versione	
N. d'ordine	0164400000	Rondella elastica, Rame	
GTIN (EAN)	4008190035914		
CPZ	50 ST		