

CLI C 02-3 GE NE MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.5 mm, giallo
N. d'ordine	0213811687
Tipo	CLI C 02-3 GE NE MP
GTIN (EAN)	4008190142278
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Larghezza	3.5 mm	Larghezza (pollici)	0.1378 inch
Peso netto	0.03 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Tipo di stampa	Neutro	
Versione	MultiPack	
Larghezza	3.5 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	Sì	
Diametro isolamento, max.	3	
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Industrie consigliate	Processo, Macchine	
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C	
Imprint	Neutro	

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm	Diametro esterno conduttore	1.3 - 3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.2 - 1.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



Come da figura

Accessori

Aghi di montaggio sciolti



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Versione
N. d'ordine	0559900000	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190081645	
CPZ	20 ST	

0 - 9



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 2	Versione
N. d'ordine	0560001507	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190083137	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 0	Versione
N. d'ordine	0560001501	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190063498	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 1	Versione
N. d'ordine	0560001504	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190046590	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 9	Versione
N. d'ordine	0560001528	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190141516	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 8	Versione
N. d'ordine	0560001525	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190154875	
CPZ	10 ST	

CLI C 02-3 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 4	Versione
N. d'ordine	0560001513	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190186081	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 6	Versione
N. d'ordine	0560001519	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190019129	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 7	Versione
N. d'ordine	0560001522	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190185213	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 3	Versione
N. d'ordine	0560001510	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190046941	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 5	Versione
N. d'ordine	0560001516	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190188436	
CPZ	10 ST	

Altro



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 RT/WS +	Versione
N. d'ordine	0560001739	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990145	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

CLI C 02-3 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW J	Versione
N. d'ordine	0560001656	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989910	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW S	Versione
N. d'ordine	0560001675	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990008	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW /	Versione
N. d'ordine	0560001743	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990114	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW K	Versione
N. d'ordine	0560001658	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989927	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW C	Versione
N. d'ordine	0560001642	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989842	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW M	Versione
N. d'ordine	0560001662	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989941	
CPZ	10 ST	

CLI C 02-3 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW V	Versione
N. d'ordine	0560001682	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990039	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW F	Versione
N. d'ordine	0560001648	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989873	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Y	Versione
N. d'ordine	0560001697	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990060	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW G	Versione
N. d'ordine	0560001650	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989880	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW D	Versione
N. d'ordine	0560001644	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989859	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW -	Versione
N. d'ordine	0560001740	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990091	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW I	Versione
N. d'ordine	0560001654	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989903	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW O	Versione
N. d'ordine	0560001666	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989965	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW L	Versione
N. d'ordine	0560001660	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989934	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW A	Versione
N. d'ordine	0560001638	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989828	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW W	Versione
N. d'ordine	0560001684	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990046	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW E	Versione
N. d'ordine	0560001646	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989866	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW ET	Versione
N. d'ordine	0560001745	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990121	
CPZ	10 ST	

Accessori

A - Z



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW H	Versione
N. d'ordine	0560001652	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989897	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW R	Versione
N. d'ordine	0560001672	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989996	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW X	Versione
N. d'ordine	0560001693	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990053	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Q	Versione
N. d'ordine	0560001670	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989989	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Z	Versione
N. d'ordine	0560001699	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990077	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW U	Versione
N. d'ordine	0560001680	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990022	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW P	Versione
N. d'ordine	0560001668	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989972	
CPZ	10 ST	

Altro



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

CLI C 02-3 GE NE MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 BL/WS -	Versione
N. d'ordine	0560001741	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990107	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW N	Versione
N. d'ordine	0560001664	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989958	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW .	Versione
N. d'ordine	0560001749	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990138	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW +	Versione
N. d'ordine	0560001738	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990084	
CPZ	10 ST	

A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW B	Versione
N. d'ordine	0560001640	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989835	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW T	Versione
N. d'ordine	0560001678	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990015	
CPZ	10 ST	