

MOFU 35/LO/1 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piede di montaggio (Morsetto)
N. d'ordine	0646210000
Tipo	MOFU 35/LO/1 SW
GTIN (EAN)	4008190261887
CPZ	20 Pieza

MOFU 35/LO/1 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	18.35 mm	Profondità (pollici)	0.7224 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	5.6 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Lati aperti	destra	Tipo di fissaggio	innestabile
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piede di montaggio	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	TS 35		

Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Materiale isolante	Wemid
Colori	nero	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Dimensioni

Passo in mm (P)	18.00 mm
-----------------	----------

Generale

Guida equipaggiata	TS 35
--------------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento	in alto	Tipo di collegamento	Molla autobloccante
---------------------------	---------	----------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

MOFU 35/LO/1 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Come da figura

Esempio d'uso

