



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 60 mm, Supporto CC-H 30/60, giallo
N. d'ordine	1009320000
Tipo	CC 30/60 MC NE GE
GTIN (EAN)	40322487 13400
CPZ	30 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	4.63 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.033 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Versione	innestabile	
Larghezza	60 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 30/60	


Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CC-H 30/60	Versione	
N. d'ordine	1934430000	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, nero	
GTIN (EAN)	4032248590995		
CPZ	10 ST		
Tipo	STR CC 30/60 TRANSPARENT	Versione	
N. d'ordine	1934450000	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4032248590988		
CPZ	10 ST		
Tipo	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	Versione	
N. d'ordine	1934440000	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4032248590971		
CPZ	10 ST		