

HDC KIT HE-P 06.10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I kit HDC sono gruppi standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica di innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di altri ausili.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Dimensioni di installazione: 3, Poli: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, alluminio pressofuso, PG 16 |
| N. d'ordine | 1027660000 |
| Tipo | HDC KIT HE-P 06.10 |
| GTIN (EAN) | 4032248770830 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 402 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Dati generali

| | | | |
|------------|------------------------|---------------------|------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65 |
| Serie | HE | | |

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Dimensione entrate cavi | PG 16 | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 1 | Tipo di collegamento | PUSH IN |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso | Dimensioni di installazione | 3 |
| Guarnizione | NBR | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | | |

Dati generali

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Numero di poli | 6 | Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite |
| Dimensioni di installazione | 3 | Pressacavo | PG 16 |
| Materiale di base | alluminio pressofuso | Serie | HE |
| Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 500 V | Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 24 A |
| BG | 3 | | |

Esecuzione

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | PUSH IN | Dimensioni di installazione | 3 |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² |
| Superficie | Verniciatura a polvere | Materiale di base | alluminio pressofuso |
| BG | 3 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

HDC COS



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC COS 16 | Versione |
| N. d'ordine | 1431000000 | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HDC COS 24 | Versione |
| N. d'ordine | 1430900000 | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HDC COS 32 | Versione |
| N. d'ordine | 1430800000 | Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| CPZ | 1 ST | |

SPB



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SPB-M 3 | Versione |
| N. d'ordine | 1203600000 | Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| CPZ | 100 ST | |