

**SH 1** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

Supporto per barra collettrice, beige, 100 °C, Larghezza: 26 mm, V-2, poliammide 66, se avvitato
<u>0299860000</u>
SH 1
4008190135133
20 Pieza



## **SH 1**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	24 mm	Profondità (pollici)	0.9449 inch
Posizione verticale	24.5 mm	Altezza (pollici)	0.9646 inch
Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1.0236 inch
Peso netto	2 g	Larginezza (politer)	1.0230 IIICII
	2 9		
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.			<del>-</del>
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Aaltri dati tecnici			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	se avvitato
Dati dei materiali			
Materiale di base	poliammide 66	Superficie	tutti gli altri
Colori	beige	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Generale			
Ni mana di mali	1	laturais mi di sa amta amia	Mantagaigaligatta
Numero di poli	1 100 °C	Istruzioni di montaggio Superficie	Montaggio diretto
Campo delle temperature di impiego, max.	100 C	Superiicie	tutti gli altri
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensiona	mento)	
Tipo di collegamento	altro		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07

Versione catalogo / Disegni