


Illustrazione del prodotto

Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 86 mm, Larghezza: 3 mm, V-0, Wemid
N. d'ordine	1058800000
Tipo	WTW EN
GTIN (EAN)	4008190140175
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	62 mm	Profondità (pollici)	2.4409 inch
Posizione verticale	86 mm	Altezza (pollici)	3.3858 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
Peso netto	13.73 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.142 kg CO2 eq.	

Altri dati tecnici

bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	passante
------------	----	-------------------------	----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra intermedia	Guida equipaggiata	TS 35, TS 32
----------	--------------------	--------------------	--------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	43 mm
-------------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	passante	Guida equipaggiata	TS 35, TS 32
-------------------------	----------	--------------------	--------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		