
DEK 5 FWZ L1-PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutti i morsetti e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende una vasta gamma di marcatori prestampati. Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in un'unica operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto ed è disponibile in cinque larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili come marcatori neutri, nel formato Multi-Card o con stampa standard

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm		
	(P): 5.00 Weidmueller, bianco		
N. d'ordine	<u>0354361187</u>		
Tipo	DEK 5 FWZ L1-PE		
GTIN (EAN)	4008190047054		
CPZ	500 Pieza		

1



DEK 5 FWZ L1-PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000761

EC000761

27-14-11-37

27-14-11-37

27-28-11-01

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e nesi			
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	5 mm	Altezza (pollici)	0.1968 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.04 g	Zargriozza (pomor)	0.1000 111011
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
Conformità ambientale del pr	ndotto		1
Comornita ambientale dei pro	Justin		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.001 kg CO2 e	eq.
Dati generali			
Colore materiale secondo codice	9		
internazionale delle resistenze			
Orientamento della stampa	orizzontale		
Processo di stampa	Laser MC		
Larghezza	5 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego,	100 °C		
max.	-40 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-4 0 C		
Colori	bianco		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Caratteri misti		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Scheda	
Numero di marcatori per combinazione	1 Card = Terminal marker		
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
Applicazione / Produttore	Weidmueller		
Marcatori per connettori			
·			
Passo in mm (P)	5.00 mm		

Data di	creazione	05.1	1 2025	06:09:42	MF7

Classificazioni

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000761

EC000761

EC000761

27-14-11-37

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01