

WQV 70/95/2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 232 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 27.00, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
N. d'ordine	<u>1063500000</u>
Tipo	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
CPZ	5 Pieza



WQV 70/95/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conforme		
61.6 mm	Profondità (pollici)	2.4252 inch
		1.4567 inch
10 mm		0.3937 inch
101.6 g		
-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
prodotto		
Conforme senza esenzione		
No SVHC superiori a 0,1 wt%		
		,
se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
ma		
per morsetti		
rame stagnato	Colori	grigio argento
- ame stagmate	00.0	gg.o agoc
		<u> </u>
232 A		
27.00 mm		
2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
egamento di dimens		
3 Nm		
EC000489	ETIM 7.0	EC000489
	ETIMA O O	EC000489
EC000489	ETIM 9.0	
EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
	61.6 mm 37 mm 10 mm 101.6 g -25 °C55 °C prodotto Conforme senza esen No SVHC superiori a C se avvitato ma per morsetti rame stagnato 232 A 27.00 mm 2 egamento di dimens 3 Nm	61.6 mm 37 mm Altezza (pollici) Larghezza (pollici) Larghezza (pollici) Larghezza (pollici) -25 °C55 °C Temperatura ambiente Prodotto Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt% se avvitato Istruzioni di montaggio ma per morsetti rame stagnato Colori 232 A 27.00 mm 2 Istruzioni di montaggio egamento di dimensionamento) 3 Nm

Data di creazione 12.11.2025 01:12:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

WQV 70/95/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0 27-25-03-03

WQV 70/95/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali



- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

WAW 1 NEUTRAL N. d'ordine 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925 CPZ 1 ST

Versione

Miscellaneous tools