

Illustrazione del prodotto

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 232 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 27.00, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
N. d'ordine	1063600000
Tipo	WQV 70/95/3
GTIN (EAN)	4008190187514
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	61.6 mm	Profondità (pollici)	2.4252 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Peso netto	159.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodottoStato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

Dati dei materiali

Materiale di base rame stagnato Colori grigio argento

Dati dimensionamento

Corrente nominale 232 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 27.00 mm

Generale

Numero di poli 3

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Coppia di serraggio, max. 3 Nm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Accessori

Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali



- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
CPZ	1 ST	