

WZAD 70/95



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento supplementare (Morsetto), Numero di collegamenti: 1
N. d'ordine	<u>1066000000</u>
Tipo	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008190017064
CPZ	10 Pieza



WZAD 70/95



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi			,		
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch		
Posizione verticale	39.61 mm	Altezza (pollici)	1.5594 inch		
Larghezza	19.7 mm	Larghezza (pollici)	0.7756 inch		
Peso netto	6.05 g				
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformità ambientale del	prodotto		'		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Aaltri dati tecnici					
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto		
Esecuzione a prova di esplosione	No				
Dati caratteristici del sister	na				
Versione	Collegamento supplementare	Numero di piani	1		
Numero dei punti di serraggio per pi		_			
Dati dei materiali			,		
Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento		
Dati dimensionamento	9		9.19.1 1.19.1.11		
Tensione nominale	800 V	Tensione DC nominale	800 V		
Corrente nominale	32 A				
Dimensioni					
Passo in mm (P)	20.00 mm				
Generale					
Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio				
	diretto				
Conduttori allacciabili (colle	egamento di dimensior	namento)			
Numero di collegamenti	1	Campo di sazioni may	6 mm²		
Numero di collegamenti Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²	Campo di sezioni, max.	0 IIIIII-		
Campo di Cozioni, mini.	5.5 11111		1		

Data di creazione 04.11.2025 06:58:19 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



WZAD 70/95



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		