



Come da figura



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, grigio
N. d'ordine	1072650000
Tipo	CC 15/60 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248829064
CPZ	40 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	2.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.020 kg CO2 eq.	

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	60 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	grigio		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C		

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ETO CC 15/60 TRANSPAR.	Versione	
N. d'ordine	1880840000	ClipCard, Accessori, 15 x 60 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4032248481217		
CPZ	10 ST		