CC 30/60 MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesiviPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 60 mm, Supporto CC-H 30/60, grigio
N. d'ordine	<u>1072670000</u>
Tipo	CC 30/60 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248828234
CPZ	30 Pieza

1



CC 30/60 MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch	
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch	
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch	
Peso netto	4 63 g			

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.033 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Versione	innestabile
Larghezza	60 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	grigio
Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Industrie consigliate	Macchine
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 30/60

Marcatori per apparecchi

Alogeni No			
	Alogeni		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 12.11.2025 06:40:43 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



Disegni

CC 30/60 MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





CC 30/60 MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	eran per i oraniazion	<u>-</u>
Tipo	CC-H 30/60	Versione
N. d'ordine	<u>1934430000</u>	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248590995	
CPZ	10 ST	
Tipo	STR CC 30/60 TRANSPARENT	Versione
N. d'ordine	<u>1934450000</u>	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248590988	
CPZ	10 ST	
Tipo	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	Versione
N. d'ordine	<u>1934440000</u>	ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248590971	
CPZ	10 ST	