


CC 15/49 MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione

- Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 49 mm, Supporto CC-H 15/49, grigio
N. d'ordine	1079570000
Tipo	CC 15/49 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248840977
CPZ	40 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	49 mm	Larghezza (pollici)	1.9291 inch
Peso netto	2.85 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.018 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Versione	innestabile
Larghezza	49 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	grigio
Alogeni	No
Materiale di base	poliammide 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornituraMultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 15/49

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



CC 15/49 MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CC-H 15/49	Versione
N. d'ordine	1790420000	ClipCard, Accessori, 15 x 49 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248215218	
CPZ	25 ST	
Tipo	CC-RAIL 1000	Versione
N. d'ordine	1790150000	ClipCard, Accessori, 1000 x 17 mm, autoadesivo, nero
GTIN (EAN)	4032248213610	
CPZ	1 ST	
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versione
N. d'ordine	1790160000	ClipCard, Copertura, 1000 x 19 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248213627	
CPZ	1 ST	
Tipo	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Versione
N. d'ordine	1888300000	ClipCard, Accessori, 15 x 49 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248494170	
CPZ	40 ST	
Tipo	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Versione
N. d'ordine	1880830000	ClipCard, Accessori, 15 x 49 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248480906	
CPZ	10 ST	