

## HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Collegamento a vite, Dimensioni di installazione: 550
N. d'ordine	<a href="#">1120140000</a>
Tipo	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
CPZ	1 Pieza

**HDC HP 550 SHOCKPROTEC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	39.3 mm	Lunghezza (pollici)	1.5472 inch
Diametro	17.4 mm	Peso netto	8 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Dimensioni di installazione	550
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Resistenza d'isolamento	1010 Ω	Materiale isolante	poliammide con fibra di vetro
Grado di lordura	PD 2 (PD 3)	Materiale di base	PA 66 GF 30, Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower	Esente da alogen	false
BG	550		

**Dati generali**

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Esecuzione inserto	HighPower 550 A
Colori	nero	Materiale di base	PA 66 GF 30, Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower		

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.
---------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Disegni

