


**HDC 24B HP250 MPL4 TYP2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Connettore, Numero di poli: 4, Dimensioni di installazione: 8
N. d'ordine	<a href="#">1160440000</a>
Tipo	HDC 24B HP250 MPL4 TYP2
GTIN (EAN)	4032248947973
CPZ	1 Pieza

**HDC 24B HP250 MPL4 TYP2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1.811 inch
Larghezza	42 mm	Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5.5118 inch
Altezza di fissaggio	130 mm	Larghezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	83.99 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Numero di poli	4	Dimensioni di installazione	8
Colori	grigio argento	Materiale di base	Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower	Esente da alogen	false
BG	8		

**Dati generali**

Colori	grigio argento	Materiale di base	Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower		

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06
ECLASS 13.0	27-44-02-06	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		



## HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

