

**SAI-M23-KS-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
N. d'ordine	<a href="#">1169900000</a>
Tipo	SAI-M23-KS-7/12
GTIN (EAN)	4032248961948
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E344862

## Dimensioni e pesi

Peso netto 74 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


Materiale base della custodia	Lega di rame e zinco	Diametro del cavo, max.	12 mm
Diametro del cavo, min.	7 mm	Grado di protezione	IP67, IP69K
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Collegamento schermato	Sì	Campo di temperatura custodia	-40...+125 °C

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**Disegni**

**Disegno quotato**



## Accessori

## Inserti senza contatti



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-BE-12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1995850000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248926145	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-12-G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1296730000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4050118094848	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170090000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962228	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170110000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962198	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-19	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962082	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170020000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962020	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170040000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962006	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170060000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962112	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170070000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962044	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170080000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962136	
CPZ	1 ST	

## SAI-M23-KS-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	SAI-M23-SE-17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170100000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962181	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-19	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170120000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962068	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170000000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962037	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170030000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962143	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170050000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962167	
CPZ	1 ST	