**SH 3** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

## Dati generali per l'ordinazione

	"
Versione	Supporto per barra collettrice, argento, 100 °C, Larghezza: 65 mm, V-2, poliammide 66
N. d'ordine	<u>0556660000</u>
Tipo	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
CPZ	10 Pieza



## SH 3



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	65 mm	Profondità (pollici)	2.5591 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	65 mm	Larghezza (pollici)	2.5591 inch
Peso netto	26.4 g	_a.g.iozza (pomo.)	
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max		Temperatara a esercizio continuo, mini.	- 00 0
Conformità ambientale del p			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati caratteristici del sistem	a		
Versione	15 x 6 mm collegamento barra collettrice		
Dati dei materiali			
Materiale di base	poliammide 66	Superficie	tutti gli altri
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Generale	u.ge.ne		
Numero di poli	3	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Superficie	tutti gli altri	max.	
Conduttori allacciabili (colleç	gamento di dimensiona	mento)	
Tipo di collegamento	altro		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Versione catalogo / Disegni