

# CLI RS 4 MDCLI C1+02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio	
N. d'ordine	<u>0559300000</u>	
Tipo	CLI RS 4 MDCLI C1+02	
GTIN (EAN)	4008190112400	
CPZ	1 Pieza	



# CLI RS 4 MDCLI C1+02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Lunghezza	100 mm	Lunghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	0.03 g		

## **Temperature**

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227	

## Dati generali

Tipo di stampa	Standard	Versione	MultiPack
Larghezza	4 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	argento	Alogeni	Sì
Lunghezza	100 mm	Materiale di base	acciaio
Caratteri stampati	Numeri	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C		

#### Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	3.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	4.5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.5 mm	Diametro esterno conduttore	2.5 - 4.5 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 3.5 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versione catalogo / Disegni 2