


**SSCH 6X6X1000 CU/SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm, Profondità: 6 mm, Rame
N. d'ordine	<a href="#">0571300000</a>
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
CPZ	1 M

**SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	1000 mm	Altezza (pollici)	39.37 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	320 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Rame	Superficie	stagnato
Colori	argento		

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	140 A
-------------------	-------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato
-------------------------	-------------------	------------	----------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

**SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Collegamenti barra collettrice**

Weidmüller offre terminali per vari tipi di sistemi di barre. A seconda dell'applicazione si può distinguere tra morsetti di derivazione isolati e non isolati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ZB 4/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0556700000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190188412	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565480000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190086831	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K GE/GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0565460000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190032609	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0556800000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190007751	
CPZ	50 ST	
Tipo	ZB 16/6K GE/GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0569660000</a>	Morsetto (collegamento barra collettrice)
GTIN (EAN)	4008190043681	
CPZ	50 ST	