

**SAI-M23-KS-L-7/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
N. d'ordine	<a href="#">1170270000</a>
Tipo	SAI-M23-KS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248962259
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-12-31T00:00:00+01:00

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E344862

## Dimensioni e pesi

Peso netto 82 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55


## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Materiale base della custodia	Lega di rame e zinco	Diametro del cavo, max.	17 mm
Diametro del cavo, min.	7 mm	Grado di protezione	IP67, IP69K
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Collegamento schermato	Sì	Campo di temperatura custodia	-40...+125 °C

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**Disegno quotato**



## SAI-M23-KS-L-7/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## Inserti senza contatti



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-BE-L-4/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1995810000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-BE-L-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170370000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-L-4/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170380000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-SE-L-6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170350000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
CPZ	1 ST	