

**SAI-M23-BE-L-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
N. d'ordine	<a href="#">1170370000</a>
Tipo	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E344862

## Dimensioni e pesi

Peso netto	8.5 g
------------	-------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


Numero di poli	6	Codifica	nessuno
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Tensione nominale	600 V	Corrente nominale	20 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Corrente nominale	contatto da 2 mm = 28 A	Genere di contatto	Femmina

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Disegni**

**Disegno quotato**



**Technical data**

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 1 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
CPZ	50 ST		

### 2 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
CPZ	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
CPZ	50 ST		

### ... per M23



Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1203840000</a>	Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248986934	Crimp
CPZ	1 ST	

### Custodia standard



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-GS-L-7/17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1995800000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GSW-L-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170280000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-KS-L-7/17	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170270000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-KSW-L-7/12	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170290000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-L-EM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170320000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-L-HW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170340000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-L-RM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170310000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-L-VW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1170300000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
CPZ	1 ST	