

**SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
N. d'ordine	<a href="#">1170400000</a>
Tipo	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
CPZ	50 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (UR)	E344862

## Dimensioni e pesi

Peso netto	0.9 g
------------	-------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Resistenza d'isolamento	> 1010 Ω	Materiale dei contatti	Lega di rame e zinco
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Cicli di inserimento	> 1000	Genere di contatto	Maschio

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Disegni**

**Disegno**



**... per M23**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1203840000</a>	Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4032248986934		
CPZ	1 ST		
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1203960000</a>	Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp	
GTIN (EAN)	4050118000764		
CPZ	1 ST		