TS 35 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®. Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 54 mm, per la parte di base
N. d'ordine	<u>1170690000</u>
Tipo	TS 35 PT6
GTIN (EAN)	4032248962532
CPZ	10 Pieza



TS 35 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
DOLLC	Cantauma			
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2.126 inch	
Peso netto	24.3 g			
Temperature			,	
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C85 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Indicazioni generali				
Materiale di base	acciaio, zincato	Colori	argento, nero	
Tipo di montaggio	innestato	Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per la parte di base	
Versione	senza foro longitudinale			
PN40 Dati Generali				
Materiale di base	acciaio, zincato	Colori	argento, nero	
——————————————————————————————————————	1		,	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

Foglio dati

TS 35 PT6

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

