




ESG 9/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 6 mm, PA 66, Colori: su richiesta cliente, innestabile
N. d'ordine	1038940000
Tipo	ESG 9/6 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248768189
CPZ	80 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	0.23 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.002 kg CO2 eq.

Dati generali

Processo di stampa	Laser MC				
Versione	innestabile				
Larghezza	6 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2				
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	su richiesta cliente				
Alogenici	No				
Materiale di base	PA 66				
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard			
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2				
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C				
Applicazione / Produttore	WI SAI ACTIVE				

Marcatori per apparecchi

Alogenici No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ESG 9/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

