

HTX-IE-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione
N. d'ordine	1208870000
Tipo	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
CPZ	1 Pieza

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	220 mm	Larghezza (pollici)	8.6614 inch
Peso netto	645 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--------------------------	----------	--

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Per fibre ottiche polimeriche con spessore di 1 mm
------------------	--

Nota importante

Informazioni sul prodotto	<p>HTX_IE_POF</p> <ul style="list-style-type: none">• Un solo utensile per l'intera procedura di lavorazione dei connettori SC-RJ• Per la lavorazione di fibre ottiche polimeriche con spessore di 1 mm, concepite in modo specifico per connettori PROFINET ed ETHERNET/IP SC-RJ• Per la spellatura delle fibre ottiche polimeriche Duplex• In un'unica fase vengono crimpati i connettori e tagliate le fibre ottiche polimeriche• Le superfici tagliate non necessitano di ulteriore lucidatura• Localizzatore per l'esatto posizionamento dei connettori SC-RJ• Impugnatura di forma ergonomica• Alta ripetibilità• Prove eseguite su oltre 15.000 operazioni <p>Solo tre passi per realizzare il connettore IP67:</p> <ol style="list-style-type: none">1) spellatura del cavo in fibre ottiche polimeriche2) crimpatura e taglio3) crimpatura del fermacavo
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTI-STRIPAX IE-POF	Versione
N. d'ordine	1208880000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4032248990276	
CPZ	1 ST	

Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario. Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione
N. d'ordine	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
CPZ	1 ST	