

IE-BS-V01M-SCRJ-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var. 1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in metallo incl. inserto
SC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Singlemode
N. d'ordine	1221020000
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
CPZ	10 Pieza

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	37 mm	Profondità (pollici)	1.4567 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	63.7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Dati generali


Colori	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	500
Tipo di filo	Singlemode	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Collegamento 1	SCRJ	Collegamento 2	SCRJ
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB		

Standard generali


Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-24

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Disegni**Sezione di montaggio**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Disegno dettagliato

Spessore della parete durante l'utilizzo
del collegamento a vite centrale

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipò	IE-BP-V01P	Versione
N. d'ordine	1965700000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248653928	
CPZ	10 ST	