

WTW EN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posi- zione verticale: 86 mm, Larghezza: 3 mm, V-0, Wemid
N. d'ordine	<u>1058800000</u>
Tipo	WTW EN
GTIN (EAN)	4008190140175
CPZ	20 Pieza



WTW EN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	62 mm	Profondità (pollici)	2.4409 inch
Posizione verticale	86 mm	Altezza (pollici)	3.3858 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
Peso netto	13.73 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	
		Temperatura a esercizio continuo, max.	100 0
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Aaltri dati tecnici			
Auti duti toomoi			
bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	passante
Dati caratteristici del sistema			·
v ·	D:	0.11	TO 05, TO 00
Versione	Piastra intermedia	Guida equipaggiata	TS 35, TS 32
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	00011	Deige seure
Dimensioni	V 0		
Difficusioni			
Sfalsamento TS 35	43 mm		
Generale			
Istruzioni di montaggio	passante	Guida equipaggiata	TS 35, TS 32
Classificazioni			'
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Versione catalogo / Disegni 2