



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto LC

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 pressa- cavo centrale, giunto LC Duplex, Singlemode
N. d'ordine	<u>1062620000</u>
Tipo	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813339
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

19-17-01-16

19-17-01-16

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	33 mm	Due for white \ / mallini\	1 2002 in all	
	39.6 mm	Profondità (pollici)	1.2992 inch	
Posizione verticale	39.6 mm	Altezza (pollici)	1.5591 inch 1.5591 inch	
Larghezza Peso netto	4.66 g	Larghezza (pollici)	1.5591 Inch	
reso netto	4.00 g			
Temperature			<u> </u>	
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C	
Temperatura di posa	_	·		
Conformità ambientale del pr	odotto			
·				
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-	5b114ba6bd55		
Dati generali				
Descrizione articolo	Variante 14 pressacavo centrale, giunto LC Duplex	Colori	altro	
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Grado di protezione	IP67	
Cicli di inserimento	500	Tipo di filo	Singlemode	
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Collegamento 1	LC Duplex	
Collegamento 2	LC Duplex	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	
Standard generali				
C	IEC C107C 0 447V 44			
Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20			
Classificazioni				
ETIM 6 O	FC0007F2	ETIM 7.0	FC0007E2	
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752	
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16	
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16	

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

19-17-01-16

19-17-01-16






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Sezione di montaggio





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### **Calotte antipolvere**



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

#### Dati generali per l'ordinazione

Data generali per i oraniazione		
Tipo	IE-BP-V14P	Versione
N. d'ordine	<u>1058310000</u>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248799404	
CPZ	10 ST	