


CC 15/17 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 17 mm, Supporto CC-H 15/17, giallo
N. d'ordine	1131930000
Tipo	CC 15/17 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248912520
CPZ	80 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
Peso netto	1.21 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.007 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Versione	innestabile	
Larghezza	17 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Supporto CC-H 15/17	


Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 15/17	Versione
N. d'ordine	1790430000	ClipCard, Accessori, 15 x 17 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248215225	
CPZ	75 ST	
Tipo	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Versione
N. d'ordine	1880850000	ClipCard, Accessori, 15 x 17 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248481224	
CPZ	10 ST	
Tipo	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Versione
N. d'ordine	1888310000	ClipCard, Accessori, 15 x 17 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248494187	
CPZ	80 ST	
Tipo	CC-RAIL 1000	Versione
N. d'ordine	1790150000	ClipCard, Accessori, 1000 x 17 mm, autoadesivo, nero
GTIN (EAN)	4032248213610	
CPZ	1 ST	
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versione
N. d'ordine	1790160000	ClipCard, Copertura, 1000 x 19 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4032248213627	
CPZ	1 ST	