



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.  
 Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo
N. d'ordine	<a href="#">1312470000</a>
Tipo	HBT 6,0 - 3,0 GE
GTIN (EAN)	4050118114980
CPZ	100 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1.58 g**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati tecnici**Descrizione articolo capicorda con lama di  
fissaggio isolato**Dimensioni**

Diametro isolamento	6.4 mm	Lunghezza codolo P	17.2 mm
Larghezza codolo B	3 mm	Punta gancio X	2.8 mm
Lunghezza L	30.2 mm		

**Giunti**

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	3 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo	3 mm <sup>2</sup>	Isolamento	PC
Materiale/plastica	PC	Colore d'identificazione	giallo

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Accessori

### Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202850000</a>	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	