

**SCM-I QV S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Collegamento trasversale per le prese della Serie D DRM.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	RIDERSERIES RCM, Collegamento trasversale
N. d'ordine	<a href="#">1132080000</a>
Tipo	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	<a href="#">CXM CCS 6P GY</a>

**SCM-I QV S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	5.72 g
------------	--------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio			

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati per il collegamento trasversale**

Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco
Numero di morsetti ponticellati	6	Numero di poli	6
Passo in mm (P)	27.00 mm	Versione	può essere tagliato a misura

**Dati generali**

Versione	può essere tagliato a misura	Colori	bianco
----------	------------------------------	--------	--------

**Dati di collegamento**

Passo in mm (P)	27.00 mm
-----------------	----------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Esempio d'uso


#### How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening  
and fix it with tighten the screw

Innestare i collegamenti  
trasversali nei connettori del cavo

### Esempio d'uso



Cross connection: SCM-I QV S  
PartNo. 1132080000

Sockets:  
for example SCM-4C0  
Part-No. 8869420000

Ponticelli di collegamento trasversale allo  
stesso collegamento sulla base vicina