

# **SCM-I QV S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto







Collegamento trasversale per le prese della Serie D DRM.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCM, Collegamento trasversale	
N. d'ordine	<u>1132080000</u>	
Tipo	SCM-I QV S	
GTIN (EAN)	4032248912193	
CPZ	10 Pieza	
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.	
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00	
Prodotto alternativo	CXM CCS 6P GY	



# **SCM-I QV S**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	5.72 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C70 °C	
Temperatura d'esercizio	-40 C65 C		-45 C70 C	
Conformità ambientale del p	orodotto		'	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati per il collegamento tras	versale			
- a por ii oonogamonto trac			, 	
Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì	
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco	
Numero di morsetti ponticellati	6	Numero di poli	6	
Passo in mm (P)	27.00 mm	Versione	può essere tagliato a misura	
Dati generali				
Versione	può essere tagliato a misura	Colori	bianco	
Dati di collegamento				
Passo in mm (P)	27.00 mm			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586	
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92	
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92	
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92	
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92	

Versione catalogo / Disegni



## **SCM-I QV S**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

## Esempio d'uso


## How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

Innestare i collegamenti trasversali nei connettori del cavo

## Esempio d'uso



Ponticelli di collegamento trasversale allo stesso collegamento sulla base vicina