



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
N. d'ordine	<u>1135150000</u>
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
CPZ	300 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
5			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	0.27 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	
Temperatura di posa			
Conformità ambientale del pro	dotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati generali			
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	0.2 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile min.	, 0.08 mm²
Proprietà elettriche			
T-maioma manaimala	24.1/		
Tensione nominale	24 V		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14		
Classificazioni			
Ciassificazioni			
	50004404	ETIMA 0	50004404
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001121 EC001121	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001121 27-44-03-90
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001121 EC001121 27-44-09-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC001121 EC001121	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001121 27-44-03-90

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	<u>1119580000</u>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	