

CC 85/54 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, supporto Logimark-H, bianco
N. d'ordine	1138400000
Tipo	CC 85/54 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248919703
CPZ	10 Pieza

CC 85/54 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	4.26 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.040 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Versione	innestabile
Larghezza	85 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco
Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66
Caratteri stampati	senza
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Industrie consigliate	Macchine
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Applicazione / Produttore	supporto Logimark-H

Marcatori per apparecchi

Alogenici No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Accessori**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	1631640001	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190465254	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versione
N. d'ordine	1631640002	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190465261	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versione
N. d'ordine	1631640003	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
GTIN (EAN)	4008190465292	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-HO 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	1603290000	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190188306	
CPZ	20 ST	