

I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, supporto Logimark-H, giallo
N. d'ordine	1138410000
Tipo	CC 85/54 MC NE GE
GTIN (EAN)	40322489 19789
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	8.35 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.040 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Versione	innestabile	
Larghezza	85 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	supporto Logimark-H	


Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



CC 85/54 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versione	
N. d'ordine	1631640001		ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190465254		
CPZ	20 ST		
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versione	
N. d'ordine	1631640002		ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190465261		
CPZ	20 ST		
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versione	
N. d'ordine	1631640003		ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
GTIN (EAN)	4008190465292		
CPZ	20 ST		
Tipo	CC-HO 85/54 SW	Versione	
N. d'ordine	1603290000		ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190188306		
CPZ	20 ST		