

**CC 85/54 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, supporto Logimark-H, grigio
N. d'ordine	<a href="#">1138420000</a>
Tipo	CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN)	40322489 19864
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	12 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.040 kg CO2 eq.

### Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8	
Versione	innestabile	
Larghezza	85 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	grigio	
Alogeni	No	
Materiale di base	poliammide 66	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine <a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>	
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	supporto Logimark-H	

### Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**



## CC 85/54 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Accessori



### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1631640001</a>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190465254	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1631640002</a>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190465261	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1631640003</a>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
GTIN (EAN)	4008190465292	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-HO 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1603290000</a>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190188306	
CPZ	20 ST	