

CC 85/54 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
 - Fissaggio universale
 - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
 - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
 - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, supporto Logimark-H, su richiesta cliente
N. d'ordine	1138460000
Tipo	CC 85/54 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248919918
CPZ	2 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.050 kg CO2 eq.	

Dati generali

Processo di stampa	Laser MC		
Versione	innestabile		
Larghezza	85 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	su richiesta cliente		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		
Applicazione / Produttore	supporto Logimark-H		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Accessori

Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	1631640001	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190465254	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versione
N. d'ordine	1631640002	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190465261	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versione
N. d'ordine	1631640003	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
GTIN (EAN)	4008190465292	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-HO 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	1603290000	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190188306	
CPZ	20 ST	