PAC-S1200-HE20-V1-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
N. d'ordine	<u>1329120040</u>
Tipo	PAC-S1200-HE20-V1-4M
GTIN (EAN)	4099986577763
CPZ	1 Pieza



PAC-S1200-HE20-V1-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

ROHS	Conforme	
Dimensioni e pesi		
	'	
Peso netto	486 a	

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Dati generali

Lunghezza del cavo	4 m	Adatto a	segnali digitali
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	HE10 20P	Numero di poli, min.	20 poli
Diametro esterno	10 ± 1 mm	Interfaccia PLC	4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P
Sezione del conduttore	0.25 mm ²		

Classificazioni

EC000237	ETIM 7.0	EC000237
EC000237	ETIM 9.0	EC000237
EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
27-24-22-20		
	EC000237 EC000237 27-24-22-20 27-24-22-20 27-24-22-20	EC000237 ETIM 9.0 EC000237 ECLASS 9.0 27-24-22-20 ECLASS 10.0 27-24-22-20 ECLASS 12.0 27-24-22-20 ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni