


Assegnazione di PIN

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
N. d'ordine	1170030000
Tipo	SAI-M23-SE-7
GTIN (EAN)	4032248962143
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

UL File Number Search	Sito web UL
-----------------------	-----------------------------

N° certificato (UR)	E344862
---------------------	---------

Dimensioni e pesi

Peso netto	2 g
------------	-----

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
-----------------------	--------------------------

REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
------------	-----------------------------

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili


Numero di poli	7	Codifica	nessuno
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Materiale base della custodia	Poliammide termoplastico PA 6, PBT
Tensione nominale	300 V	Corrente nominale	20 A
Cicli di inserimento	> 1000	Grado di lordura	3
Corrente nominale	contatto da 2 mm = 20 A	Genere di contatto	Maschio
Possibilità di codifica per inserti di segnale M23	Codificato H, Codificato N, Codificato S, Codificato X, Codificato Y		

Classificazioni


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Disegni

Assegnazione di PIN




Disegno quotato



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1,5




SAI-M23-SE-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****2 mm**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Versione
N. d'ordine	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
CPZ	50 ST	

... per M23

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versione
N. d'ordine	1203960000	Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
CPZ	1 ST	

Custodia standard

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-GS-11/17	Versione
N. d'ordine	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
CPZ	1 ST	

SAI-M23-SE-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	SAI-M23-GS-7/12	Versione
N. d'ordine	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GSW-S-7/12	Versione
N. d'ordine	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAI-M23-KS-7/12	Versione
N. d'ordine	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIL-M23-KSW-7/12	Versione
N. d'ordine	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-EM	Versione
N. d'ordine	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23S-S-EM-M20	Versione
N. d'ordine	1373440000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118175028	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-HW	Versione
N. d'ordine	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-RM	Versione
N. d'ordine	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-VW	Versione
N. d'ordine	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
CPZ	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-W	Versione
N. d'ordine	1169980000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961962	
CPZ	1 ST	